

### Вертикальные стойки из оцинкованной стали \*

Комплект состоит из 4 стоек замкнутого сечения из оцинкованной стали. Каждая стойка оснащена двумя предустановленными трехосевыми угловыми соединителями с тремя крепежными винтами. Используются для построения каркасов шкафов в щитах с номинальным током не более 4000 А.

| Описание                           | Высота (мм) | Код заказа | Код производителя | Упаковка/шт. |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------|
| Комплект вертикальных стоек, 4 шт. | 1800        | PUPM1800   | 1STQ007033A0000   | 1/4          |
| Комплект вертикальных стоек, 4 шт. | 2000        | PUPM2000   | 1STQ007034A0000   | 1/4          |


\* Также доступны варианты исполнения из нержавеющей стали, (стр.2/13).



### Поперечные траверсы из оцинкованной стали \*

Поперечные траверсы из оцинкованной стали для установки по ширине и глубине шкафа. Для щитов с номинальным током не более 4000 А.

| Описание                                       | Размеры (мм) |     | Код заказа | Код производителя | Упаковка/шт. |
|--|--------------|-----|------------|-------------------|--------------|
|  | Ш            | Г   |            |                   |              |
| <b>Траверсы для установки по ширине шкафа</b>  |              |     |            |                   |              |
| Траверсы для установки по ширине, 4 шт.        | 600          |     | PCFM0600   | 1STQ007040A0000   | 1/4          |
| Траверсы для установки по ширине, 4 шт.        | 800          |     | PCFM0800   | 1STQ007042A0000   | 1/4          |
| Траверсы для установки по ширине, 4 шт.        | 1000         |     | PCFM1000   | 1STQ007043A0000   | 1/4          |
| <b>Траверсы для установки по глубине шкафа</b> |              |     |            |                   |              |
| Траверсы для установки по глубине, 4 шт.       |              | 500 | PCFM0500   | 1STQ007039A0000   | 1/4          |
| Траверсы для установки по глубине, 4 шт.       |              | 700 | PCFM0700   | 1STQ007046A0000   | 1/4          |
| Траверсы для установки по глубине, 4 шт.       |              | 900 | PCFM0900   | 1STQ007047A0000   | 1/4          |



### Промежуточные стойки для монтажа установочных комплектов

Промежуточные стойки устанавливаются в глубину шкафа и служат для монтажа установочных комплектов для аппаратов Tmax и Emax 2. Необходимо заказывать 2 штуки. При установке фиксированных версий аппаратов Tmax XT1,XT2,XT3,XT4,T4,T5,T6, а также XT1 и XT3 с поворотной рукояткой промежуточные стойки не требуются.

| Описание   | Высота (мм) | Код заказа | Код производителя | Упаковка/шт. |
|--|-------------|------------|-------------------|--------------|
| Промежуточные стойки для монтажа установочных комплектов | 1800        | PUKI1800   | 1STQ008039A0000   | 1/1          |
| Промежуточные стойки для монтажа установочных комплектов | 2000        | PUKI2000   | 1STQ008040A0000   | 1/1          |