


# System pro E power

## Данные для заказа — система сборных шин



### Соединительные болты из полиамида

Соединительные болты из полиамида служат для монтажа системы шин с номинальным током  $I_n < 4000$  А.

| Описание                                    | Код заказа | Код производителя | Упаковка/шт. |
|---|------------|-------------------|--------------|
| Болты из полиамида длиной L=195 мм (10 шт.) | PTRN1951   | 1STQ007433A0000   | 1/10         |

### Соединительные шпильки из нержавеющей стали AISI 304

Соединительные шпильки из нержавеющей стали служат для монтажа системы шин с номинальным током  $I_n \geq 4000$  А.

| Описание  | Код заказа | Код производителя | Упаковка/шт. |
|---|------------|-------------------|--------------|
| Шпильки из нержавеющей стали AISI 304 длиной L=120 мм (10 штук) | PTRS1201   | 1STQ007434A0000   | 1/10         |
| Шпильки из нержавеющей стали AISI 304 длиной L=160 мм (10 штук) | PTRS1601   | 1STQ007435A0000   | 1/10         |
| Шпильки из нержавеющей стали AISI 304 длиной L=200 мм (10 штук) | PTRS2001   | 1STQ007436A0000   | 1/10         |

4




### Траверсы для горизонтальной установки системы шин в верхней/нижней части шкафа

Для монтажа в шкаф с глубиной более 300 мм с внутренним кабельным отсеком необходимо заказывать также траверсу PCCM....



| Описание  | Ширина (мм) | Код заказа | Код производителя | Упаковка/шт. |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------|
| Промежуточная траверса для монтажа шин в верхней/нижней части шкафа | 300         | PCKI0300   | 1STQ008099A0000   | 1/1          |
| Промежуточная траверса для монтажа шин в верхней/нижней части шкафа | 400         | PCKI0400   | 1STQ008100A0000   | 1/1          |
| Промежуточная траверса для монтажа шин в верхней/нижней части шкафа | 600         | PCKI0600   | 1STQ008101A0000   | 1/1          |
| Промежуточная траверса для монтажа шин в верхней/нижней части шкафа | 800         | PCKI0800   | 1STQ008102A0000   | 1/1          |
| Промежуточная траверса для монтажа шин в верхней/нижней части шкафа | 1000        | PCKI1000   | 1STQ008103A0000   | 1/1          |
| Промежуточная траверса для монтажа шин в верхней/нижней части шкафа | 1250        | PCKI1250   | 1STQ008104A0000   | 1/1          |

### Компенсаторы и соединители для плоских и фигурных медных шин



| Описание  | Код заказа | Код производителя | Упаковка/шт. |
|---|------------|-------------------|--------------|
| Соединители для подключения двух фигурных шин или фигурной и плоской шины друг к другу с $I_n = 400; 630; 800$ А    | PFCB4080   | 1STQ009224A0000   | 1/1          |
| Соединители для подключения двух фигурных шин или фигурной и плоской шины друг к другу с $I_n = 1000; 1250; 1600$ А | PFCB1016   | 1STQ009225A0000   | 1/1          |
| Соединители для подключения двух фигурных шин или фигурной и плоской шины друг к другу с $I_n = 2000; 2500$ А       | PFCB2025   | 1STQ009226A0000   | 1/1          |
| Шинный компенсатор для случаев когда количество шин в фазе 2 и более  | PFCC0023   | 1STQ009227A0000   | 1/1          |